




Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/230VAC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SN0150

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena	Praćenje protoka
----------	------------------

Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	-10...10
Radni napon	[V]	< 230 AC
Maks. potrošnja struje	[VA]	3
Vrijeme odgode uključanja	[s]	30
Broj kanala		1

Izlazi

Električna izvedba	releji
Opteretivost kontakta	4 A, 250 V AC
Praćenje protoka funkcije prekapčanja	Releji pod naponom kad ima protoka

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja	Potenciometar
Selekcija tekućine / plinovi	Klizni prekidač

Radni uvjeti


Temperatura okoline	[°C]	0...60
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20



Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/230VAC

Mehanički podaci		
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Dimenzije	[mm]	75 x 55 x 110
Materijali	plastika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm²		
Priključak		



- 1: Relais Praćenje protoka
Boje žica :
- BN = Smeđe
BU = Plavo
BK = crno
WH = Bijelo
GY = Sivo