


Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/230VAC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena	Praćenje protoka; Praćenje temperature; Nadzor vodova
----------	---

Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	-10...10
Radni napon	[V]	< 230 AC
Maks. potrošnja struje	[VA]	3
Vrijeme odgode uključanja	[s]	< 30
Broj kanala		1

Izlazi

Električna izvedba	relej
Opteretivost kontakta	4 A, 250 V AC
Praćenje protoka funkcije prekapćanja	Relej pod naponom kad ima protoka
Praćenje temperature funkcije prekapćanja	Kod temperaturnog prekoračenja relej ispada
Praćenje kvara na žici funkcije prekapćanja	relej ispada u slučaju kidanja žice ili kratkog spoja

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[s]	< 10
--------------------	-----	------

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja	Potenciometar
Selekcija tekućine / plinovi	Klizni prekidač
Regulacija točke preklapanja	Potenciometar
Temperaturno područje [°C]	20...100



Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/230VAC

Ponovljivost namještene sklopne točke	[K]	4
---------------------------------------	-----	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20

Mehanički podaci

Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije	[mm]	75 x 55 x 110
Materijali		plastika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	11 x LED
	Status prekapćanja	LED, Crveno
	Status prekapćanja	LED, Crveno


Opaske

Opaske	Kod ispada releja nadzora prekida vodiča/temperature ispada i relej nadzora protoka.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm²

Priključak



- 1: Relais Nadzor vodova / Praćenje temperature
2: Relais Praćenje protoka
Boje žica :
BN = Smeđe
BU = Plavo
BK = crno
WH = Bijelo
GY = Sivo