


Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/230VAC/EX

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SN2301

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN

Primjena

Primjena

Praćenje protoka; Nadzor vodova

Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	-10...10
Radni napon	[V]	< 230 AC
Maks. potrošnja struje	[VA]	2
Vrijeme odgode uključanja	[s]	30
Broj kanala		1

Izlazi

Električna izvedba	releј
Opteretivost kontakta	4 A, 250 V AC / cos phi > 07
Praćenje protoka funkcije prekapćanja	Releј pod naponom kad ima protoka
Praćenje kvara na žici funkcije prekapćanja	Releј ispada u slučaju kvara na žici

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapćanja	Potenciometar
Selekcija tekućine / plinovi	Klizni prekidač

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20



Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/230VAC/EX

Testovi / odobrenja			
Odobrenje		PTB-Zulassungs-Nr. Ex-94.C.2030X	
Sigurnosna klasifikacija			
Oznaka		po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti	
Napon [V]		15,8	
Struja [mA]		228	
Snaga [mW]		1410	
Oznaka [Ex ia] IIC		[EEx ia] IIC	
Oznaka [Ex ia] IIB		[EEx ia] IIB	
Oznaka [Ex ib] IIC		[EEx ib] IIC	
Oznaka [Ex ib] IIB		[EEx ib] IIB	
Induktivitet [Ex ia] IIC		350μH	
Induktivitet [Ex ia] IIB		1mH / 2mH	
Induktivitet [Ex ib] IIC		350μH	
Induktivitet [Ex ib] IIB		3,1mH	
Kapacitet [Ex ia] IIC		57nF	
Kapacitet [Ex ia] IIB		493nF / 294nF	
Kapacitet [Ex ib] IIC		477nF	
Kapacitet [Ex ib] IIB		1,9μF	
Mehanički podaci			
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Dimenzije [mm]		75 x 55 x 110	
Materijali		plastika	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Funkcija	11 x LED
		Status prekapčanja	LED, Crveno
Opaske			
Opaske		Oprez Upravljački monitor treba postaviti izvan opasnog područja!	
Količina pakiranja		1 kom.	




Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/230VAC/EX

Električni priključak

Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm²

Priključak



1: Relais Praćenje protoka

2: Relais Nadzor vodova

Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo

BK = crno

WH = Bijelo

GY = Sivo