

Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/230VAC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN

Primjena

Primjena	Praćenje protoka; Praćenje temperature
----------	--

Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	-10...10
Radni napon	[V]	< 230 AC
Maks. potrošnja struje	[VA]	3
Vrijeme odgode uključenja	[s]	30
Broj kanala		1

Izlazi

Električna izvedba	releј
Opteretivost kontakta	4 A, 250 V AC
Praćenje protoka funkcije prekapćanja	Releј pod naponom kad ima protoka
Praćenje temperature funkcije prekapćanja	releј privlači kod prekoraćenja temperature

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja	Potenciometar
Selekcija tekućine / plinovi	Klizni prekidač
Regulacija točke preklapanja	Potenciometar
Temperaturno područje [°C]	-20...40
Ponovljivost namještene sklopne točke [K]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...60
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20



Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/230VAC

Mehanički podaci	
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	75 x 55 x 110
Materijali	plastika


Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
	Status prekapčanja	LED, Crveno

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm²

Priključak



1: Relais Praćenje temperature

2: Relais Praćenje protoka

Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo

BK = crno

WH = Bijelo

GY = Sivo