


Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/200VAC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SN0150

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena	Praćenje protoka
----------	------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	< 200 AC
Maks. potrošnja struje [VA]	3
Vrijeme odgode uključenja [s]	30
Broj kanala	1

Izlazi

Električna izvedba	releј
Opteretivost kontakta	4 A, 250 V AC
Praćenje protoka funkcije prekapćanja	Releј pod naponom kad ima protoka

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapćanja	Potenciometar
------------------------------	---------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...60
Zaštita	IP 40
Terminali za stupanj zaštite	IP 20

Mehanički podaci

Kućiste	Kućiste za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	75 x 55 x 110



Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/200VAC

Materijali	plastika
------------	----------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	11 x LED
--------	----------	----------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm²

Priključak



- 1: Relais Praćenje protoka
Boje žica :
BN = Smeđe
BU = Plavo
BK = crno
WH = Bijelo
GY = Sivo