




Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/ 24VDC/230VAC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SN0150

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena Praćenje protoka; odgoda isključenja u trenutku uključenja

Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	-10...10
Radni napon	[V]	< 230 AC / 24 DC
Potrošnja struje	[mA]	60
Maks. potrošnja struje	[VA]	3
Vrijeme odgode uključenja	[s]	0...40
Broj kanala		1

Izlazi

Električna izvedba	releј
Opteretivost kontakta	4 A, 250 V AC
Praćenje protoka funkcije prekapćanja	kod protoka i uključenog timera releј je nabijen

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapćanja	Potenciometar
Selekcija tekućine / plinovi	Klizni prekidač

Radni uvjeti


Temperatura okoline	[°C]	0...60
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20



Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/ 24VDC/230VAC

Mehanički podaci		
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Dimenzije	[mm]	75 x 55 x 110
Materijali	plastika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm²		
Priključak		



- 1: Relais Praćenje protoka
Boje žica :
- BN = Smeđe
BU = Plavo
BK = crno
WH = Bijelo
GY = Sivo