

Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/ 24VDC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SR0150

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena

Praćenje protoka; Praćenje temperature

Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	-10...10
Radni napon	[V]	24 DC
Potrošnja struje	[mA]	70
Vrijeme odgode uključenja	[s]	30
Broj kanala		1

Izlazi

Električna izvedba	relej
Opteretivost kontakta	4 A, 250 V AC
Praćenje protoka funkcije prekapčanja	Relej pod naponom kad ima protoka
Praćenje temperature funkcije prekapčanja	relej privlači kod prekoračenja temperature

Softver / programiranje


Poravnanje točke prekapčanja	Potencijometar
Selekcija tekućine / plinovi	Klizni prekidač
Regulacija točke preklapanja	Potencijometar
Temperaturno područje	[°C] 0...120
Ponovljivost namještene sklopne točke	[K] 4



Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/ 24VDC

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...60
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20
Mehanički podaci		
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije	[mm]	75 x 55 x 110
Materijali		plastika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
	Status prekapčanja	LED, Crveno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm ²		
Priključak		



- 1: Praćenje temperature
 2: Praćenje protoka
 Boje žica :
 BN = Smeđe
 BU = Plavo
 BK = crno
 WH = Bijelo
 GY = Sivo