SR0125


Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SR0126

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN

CE

Primjena		
Primjena		Praćenje protoka; Nadzor vodova
Električni podaci		
Tolerancija radnog napona	[%]	-20...20
Radni napon	[V]	24 DC
Potrošnja struje	[mA]	70
Vrijeme odgode uključenja	[s]	30
Broj kanala		1
Izlazi		
Električna izvedba		relej
Opteretivost kontakta		4 A, 250 V AC
Praćenje protoka funkcije prekapčanja		Relej pod naponom kad ima protoka
Praćenje kvara na žici funkcije prekapčanja		Relej ispada u slučaju kvara na žici
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	< 10
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja		Potenciometar
Selekcija tekućine / plinovi		Klizni prekidač

SR0125

Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20

Mehanički podaci		
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije	[mm]	75 x 55 x 110
Materijali		plastika


Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
	Status prekapčanja	LED, Crveno

Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak

Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm²

Priključak



1: Relais Nadzor vodova
2: Relais Praćenje protoka
Boje žica :
BN = Smeđe
BU = Plavo
BK = crno
WH = Bijelo
GY = Sivo