

Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/ 24VDC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena	Praćenje protoka; Nadzor vodova
----------	---------------------------------

Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	-20...20
Radni napon	[V]	24 DC
Potrošnja struje	[mA]	70
Vrijeme odgode uključenja	[s]	30
Broj kanala		1

Izlazi

Električna izvedba	relej
Opteretivost kontakta	4 A, 250 V AC
Praćenje protoka funkcije prekapćanja	Relej pod naponom kad ima protoka
Praćenje kvara na žici funkcije prekapćanja	Relej ispada u slučaju kvara na žici

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[s]	< 10
--------------------	-----	------

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapćanja	Potenciometar
Selekcija tekućine / plinovi	Klizni prekidač


Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20



Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/ 24VDC

Mehanički podaci		
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Dimenzije [mm]	75 x 55 x 110	
Materijali	plastika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
	Status prekapčanja	LED, Crveno
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm ²		
Priključak		
		
1:	Relais Nadzor vodova	
2:	Relais Praćenje protoka	
Boje žica :		
BN =	Smeđe	
BU =	Plavo	
BK =	crno	
WH =	Bijelo	
GY =	Sivo	