


Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS3000/24VDC 180°

Otkazani artikal

Alternativni artikli: SR0150

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Potenciometar (sklopna točka temperatura)
2 Potenciometar (sklopna točka protok)



Primjena

Primjena	Praćenje protoka; Praćenje temperature; Nadzor vodova
----------	---

Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	-20...10
Radni napon	[V]	24 DC
Potrošnja struje	[mA]	90
Zaštitna klasa		III
Zaštita obrnutog polariteta		ne
Vrijeme odgode uključanja	[s]	10...80; (prilagodljivo (stezaljke fiksnog otpora 22-23))
Broj kanala		1

Izlazi

Radni učinak u slučaju kvara	Kod podnapona ispadaju svi releji; LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" svjetli
Električna izvedba	relej
Opteretivost kontakta	4 A (250 V AC / 30 V DC)
Praćenje protoka funkcije prekapčanja	kod protoka i za vrijeme odgode uključanja relej je nabijen
Praćenje temperature funkcije prekapčanja	relej privlači kod prekoračenja temperature



Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS3000/24VDC 180°

Praćenje kvara na žici funkcije prekapčanja	relej ispada kod prekida žice ili kratkog spoja	
Osigurano protiv kratkog spoja	ne	
Zaštita od preopterećenja	ne	
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	< 3
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja	Potencijometar	
Selekcija tekućine / plinovi	žični prenosnik; po isporuci: praćenje tekućina.; za praćenje plinova: završeci poveznice 23 /24.	
Regulacija točke preklapanja	Potencijometar	
Temperaturno područje	[°C]	0...80
Ponovljivost namještene sklopne točke	[K]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Napomena o temperaturi okoline	u slučaju dovoljnog slobodnog prostora za konvekciono hlađenje	
Zaštita	IP 20	
Testovi / odobrenja		
MTTF	[godina]	263
Mehanički podaci		
Težina	[g]	215
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Dimenzije	[mm]	100 x 25 x 103
Materijali	PBT	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
	Status prekapčanja	LED, Crveno
	Status prekapčanja	LED, Crveno
Električni priključak		
Potrebna zaštita	minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće	
Opaske		
Opaske	Preporuka Provjerite sigurno funkcioniranje jedinice nakon kratkog spoja.	
Količina pakiranja	1 kom.	




Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS3000/24VDC 180°

Električni priključak

Utikač Combicon:

Priključak



- | | |
|-------|--|
| 1 = | Praćenje protoka |
| 2 = | Nadzor vodova |
| 3 = | Praćenje temperature |
| 4 = | Vrijeme odgode uključenja |
| 5 = | Izbor tekuće / plinovito |
| Uputa | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 5 A brzodjelujuće |
| | Boje žica : |
| BN = | Smeđe |
| BU = | Plavo |
| BK = | crno |
| WH = | Bijelo |
| GY = | Sivo |