


Praćenje protoka

SCR12ABAFPKG/PH

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SI5000 + E40096

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza

Broj digitalnih izlaza: 1

Procesni priključak

G 1/2 vanjski navoj

Primjena

Mediji

Tekućine

Srednja temperatura

[°C]

-25...80

Snaga tlaka

[bar]

30

Električni podaci

Radni napon

[V]

20...36 DC

Potrošnja struje

[mA]

< 45

Zaštita od obrnutog polariteta

da

Vrijeme odgode uključenja

[s]

< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza

Broj digitalnih izlaza: 1

Izlazi

Ukupni broj izlaza

1

Izlazni signal

signal prekapčanja

Električna izvedba

PNP

Broj digitalnih izlaza

1

Izlazna funkcija

Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)



Praćenje protoka

SCR12ABAFPKG/PH

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	400
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent	[K/min]	15
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja		Potenciometar
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Materijali		PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Procesni priključak		G 1/2 vanjski navoj
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		brtve: 2 x AMF 30 izvijač
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.





Praćenje protoka

SCR12ABAFPKG/PH

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Priključak



BN =
BU =
BK =

Boje žica :
Smeđe
Plavo
crno