


Praćenje protoka

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SI5000 + E40096

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj

Primjena

Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Električni podaci

Radni napon [V]	20...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključenja [s]	< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)



Praćenje protoka

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	400
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Raspon mjera/postavki

Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent	[K/min]	30
------------------------	---------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja		Potenciometar
---------------------------------	--	---------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Materijali		PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Procesni priključak		G 1/2 vanjski navoj

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	11 x LED
--------	----------	----------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		brtve: 2 x AMF 30 izvijač
-------------------	--	------------------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A





Praćenje protoka

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Priključak

