


Praćenje protoka

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SR5900 + SF2405

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	G 1/4 vanjski navoj

Primjena

Mediji	agresivni mediji
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	5

Tekućine

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Električni podaci

Radni napon [V]	20...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključanja [s]	< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	PNP



Praćenje protoka

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	400
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Raspon mjera/postavki

Tekućine	
Područje regulacije [cm/s]	3...200
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...40

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	7
--------------------------------	---

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	2...20
------------------------	--------

Tekućine

Vrijeme reagiranja [s]	2...20
------------------------	--------

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja	Potenciometar
---------------------------------	---------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...80
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Materijali	PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima	PTFE
Procesni priključak	G 1/4 vanjski navoj

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	11 x LED
--------	----------	----------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A





Praćenje protoka

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Priključak

