




Praćenje protoka

SCM12ABHFPKG/PH

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1	
Procesni priključak	M12 x 1	
Primjena		
Mediji	agresivni mediji	
Srednja temperatura	[°C]	-25...80
Snaga tlaka	[bar]	30
Električni podaci		
Radni napon	[V]	20...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 45
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrijeme odgode uključanja	[s]	< 20
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1	
Izlazi		
Ukupni broj izlaza	1	
Izlazni signal	signal prekapčanja	
Električna izvedba	PNP	
Broj digitalnih izlaza	1	
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5



Praćenje protoka

SCM12ABHFPKG/PH

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	400
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent	[K/min]	15
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja		Potenciometar
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	M12 x 1
Oznaka navoja		M12 x 1
Materijali		PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima		Hastelloy C-4 (2.4610)
Procesni priključak		M12 x 1
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.





Praćenje protoka

SCM12ABHFPKG/PH

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
BK =	Plavo
	crno