


Praćenje protoka

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SI5010 + E40104

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	T-nastavak QL 18 / ST DIN 2353

Primjena

Primjena	područje visokog tlaka
Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	10...50
Snaga tlaka [bar]	300

Električni podaci

Radni napon [V]	20...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključenja [s]	< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	PNP



Praćenje protoka

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	400
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Raspon mjera/postavki

Područje regulacije [cm/s]	100...500
----------------------------	-----------

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	300
--------------------------------	-----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	1...2
------------------------	-------

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja	Potencijometar
---------------------------------	----------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	10...60
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	60 x 41 x 101
Materijali	PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak	T-nastavak QL 18 / ST DIN 2353

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	11 x LED
--------	----------	----------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A





Praćenje protoka

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Priključak

