


ST1400



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STM12AAC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak M12 x 1

Primjena

Mediji Tekućine; agresivni mediji

Srednja temperatura [°C] -25...80

Snaga tlaka [bar] 5

Tekućine

Srednja temperatura [°C] -25...80

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku VS 0100

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s] 3...300

Najveća osjetljivost [cm/s] 3...60

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min] 7

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s] 2...20

Tekućine

Vrijeme reagiranja [s] 2...20

Radni uvjeti

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Kućište Tip navoja

Dimenzije [mm] M12 x 1

Oznaka navoja M12 x 1

Materijali PTFE

Procesni priključak M12 x 1

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

ST1400




Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STM12AAC

Električni priključak

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo