


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STM12AAC/US-100-H

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak	M12 x 1
---------------------	---------

Primjena

Mediji	Tekućine; agresivni mediji
--------	----------------------------

Srednja temperatura	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Snaga tlaka	[bar]	5
-------------	-------	---

Tekućine

Srednja temperatura	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0100
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije	[cm/s]	3...300
---------------------	--------	---------

Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
----------------------	--------	--------

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent	[K/min]	7
------------------------	---------	---

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[s]	2...20
--------------------	-----	--------

Tekućine

Vrijeme reagiranja	[s]	2...20
--------------------	-----	--------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
---------	------------

Dimenzije	[mm]	M12 x 1
-----------	------	---------

Oznaka navoja	M12 x 1
---------------	---------

Materijali	PTFE
------------	------

Procesni priključak	M12 x 1
---------------------	---------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

ST1404



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu


STM12AAC/US-100-H

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo