


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STM12ABBE1

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak	M12 x 1
---------------------	---------

Primjena

Primjena	Područje ex 1
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Tekućine

Primjena	Područje ex 1
Srednja temperatura [°C]	-25...80

Plinovi

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0100 Ex
----------------------------------	------------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60

Plinovi

Područje regulacije [cm/s]	5...1500
----------------------------	----------

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	15
--------------------------------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Tekućine

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Plinovi

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
---------	------------

ST1210



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STM12ABBE1

Dimenzije	[mm]	M12 x 1 / L = 43
Oznaka navoja		M12 x 1
Materijali		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak		M12 x 1


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
GN =	Zeleno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto