

[illegible]

Procesni priključak	M12 x 1,75
---------------------	------------

Primjena	Područje visoke temperature
----------	-----------------------------

Mediji	Tekućine; Plinovi
--------	-------------------

Snaga tlaka	[bar]	30
-------------	-------	----

Primjena	Područje visoke temperature
----------	-----------------------------

Srednja temperatura	[°C]	0...120
---------------------	------	---------

Srednja temperatura	[°C]	0...100
---------------------	------	---------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0100
----------------------------------	---------

Tekučine	
----------	--

Područje regulacije	[cm/s]	3...300
---------------------	--------	---------

Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
----------------------	--------	--------

Područje regulacije	[cm/s]	200...1500
---------------------	--------	------------

Najveća osjetljivost	[cm/s]	200...800
----------------------	--------	-----------

Točnost / odstupanja


Temperaturni gradijent	[K/min]	15
------------------------	---------	----



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STM12ZBB/S001

Vremena reakcije	
Vrijeme reagiranja [s]	1...10
Tekućine	
Vrijeme reagiranja [s]	1...10
Plinovi	
Vrijeme reagiranja [s]	1...10
Radni uvjeti	
Zaštita	IP 67
Mehanički podaci	
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1,75
Oznaka navoja	M12 x 1,75
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak	M12 x 1,75
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
Kabel: 2 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Priključak	



Boje žica :

BN = Smeđe

GN = Zeleno

WH = Bijelo

YE = Žuto