


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: ST1306

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Procesni priključak	M12 x 1,75
---------------------	------------

Primjena

Primjena	Područje visoke temperature
Mediji	Tekućine; Plinovi
Snaga tlaka [bar]	30

Tekućine

Primjena	Područje visoke temperature
Srednja temperatura [°C]	0...120

Plinovi

Srednja temperatura [°C]	0...100
--------------------------	---------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0100
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60

Plinovi


Područje regulacije [cm/s]	200...1500
Najveća osjetljivost [cm/s]	200...800



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent	[K/min]	15
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Tekućine		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Radni uvjeti		
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M12 x 1,75
Oznaka navoja		M12 x 1,75
Materijali		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak		M12 x 1,75
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 6 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Priključak		



Boje žica :

BN = Smeđe

GN = Zeleno

WH = Bijelo

YE = Žuto