




Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STR14AAC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: ST2404

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Procesni priključak	G 1/4 vanjski navoj
---------------------	---------------------

Primjena

Mediji	Tekućine; agresivni mediji
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	5

Tekućine

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0100
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine	
Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	7
--------------------------------	---

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	2...20
------------------------	--------

Tekućine

Vrijeme reagiranja [s]	2...20
------------------------	--------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Kućiste	Tip navoja
Materijali	PTFE
Procesni priključak	G 1/4 vanjski navoj

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

ST2400




Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STR14AAC

Električni priključak

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo