




Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STR14ABA/US-100-H

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak

G 1/4 vanjski navoj

Primjena

Primjena

Područje visoke temperature

Mediji

Tekućine; Plinovi

Srednja temperatura [°C]

-25...80

Snaga tlaka [bar]

30

Tekućine

Primjena

Područje visoke temperature

Srednja temperatura [°C]

-25...80

Plinovi

Srednja temperatura [°C]

-25...80

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku

VS 0100

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]

3...300

Najveća osjetljivost [cm/s]

3...60

Plinovi

Područje regulacije [cm/s]

5...1500

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]

15



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STR14ABA/US-100-H

Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Tekućine		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Radni uvjeti		
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Materijali		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Procesni priključak		G 1/4 vanjski navoj
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m



Priključak



Boje žica :

BK = crno
 BN = Smeđe
 BU = Plavo
 WH = Bijelo