

Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STR14ZBB

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak	G 1/4 vanjski navoj
---------------------	---------------------

Primjena

Primjena	Područje visoke temperature
Mediji	Tekućine; Plinovi
Snaga tlaka [bar]	30

Tekućine

Primjena	Područje visoke temperature
Srednja temperatura [°C]	0...120

Plinovi

Srednja temperatura [°C]	0...100
--------------------------	---------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0100
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60

Plinovi

Područje regulacije [cm/s]	5...1500
----------------------------	----------

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	15
--------------------------------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Tekućine

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Plinovi

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
---------	------------

ST2300



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STR14ZBB

Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak	G 1/4 vanjski navoj


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, Silikon; Maks. duljina kabla: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo