


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STR12AAC/US-100-H

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj
---------------------	---------------------

Primjena

Mediji	Tekućine; agresivni mediji
--------	----------------------------

Srednja temperatura	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Snaga tlaka	[bar]	5
-------------	-------	---

Tekućine

Srednja temperatura	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0100
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije	[cm/s]	3...300
---------------------	--------	---------

Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
----------------------	--------	--------

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent	[K/min]	15
------------------------	---------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[s]	2...20
--------------------	-----	--------

Tekućine

Vrijeme reagiranja	[s]	2...20
--------------------	-----	--------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

ST3404



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STR12AAC/US-100-H

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Materijali	PTFE
Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m



Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
WH =	Bijelo
YE =	Žuto
GN =	Zeleno