


Praćenje protoka

SCR12ABAFPKG/PH

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SI5000 + E40096

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj

Primjena

Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Električni podaci

Radni napon [V]	20...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Zaštita obrnutog polariteta	ne
Vrijeme odgode uključanja [s]	< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	1



Praćenje protoka

SCR12ABAFPKG/PH

Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]		2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]		400
Osigurano protiv kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne
Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije [cm/s]		3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]		3...60
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent [K/min]		15
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja [s]		1...10
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja		Potenciometar
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]		-20...80
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Dimenzije [mm]		60 x 41 x 83
Materijali		PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Procesni priključak		G 1/2 vanjski navoj
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		brtve: 2 x AMF 30 izvijač
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.



Praćenje protoka

SCR12ABAFPKG/PH

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Priključak



BN =
BU =
BK =

Boje žica :
Smeđe
Plavo
crno