

Praćenje protoka

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SI5000 + E40096

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj

Primjena

Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Električni podaci

Radni napon [V]	20...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključjenja [s]	< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	1



Praćenje protoka

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]		2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]		400
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Raspon mjera/postavki

Područje regulacije [cm/s]		3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]		3...60

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]		15
--------------------------------	--	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]		1...10
------------------------	--	--------

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja		Potenciometar
------------------------------	--	---------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]		-20...80
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Materijali		PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Procesni priključak		G 1/2 vanjski navoj

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	11 x LED
--------	----------	----------

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata		brtve: 2 x AMF 30 izvijač
--------------------	--	------------------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A







Praćenje protoka

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Priključak



BN = Boje žica :
 BU = Smeđe
 BK = Plavo
 crno