

Praćenje protoka

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SI5001 + E40096

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj

Primjena

Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Električni podaci

Radni napon [V]	20...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključenja [s]	< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	NPN
Broj digitalnih izlaza	1



Praćenje protoka

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]		2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]		400
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Raspon mjera/postavki

Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	15
--------------------------------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja	Potenciometar
------------------------------	---------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...80
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Materijali	PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	11 x LED
--------	----------	----------

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata	brtve: 2 x AMF 30 izvijač
--------------------	------------------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A





Praćenje protoka

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

Priključak



BN =
BU =
BK =

Boje žica :
Smeđe
Plavo
crno