




Praćenje protoka

SCR12ABAASI /US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda		
Procesni priključak		G 1/2 vanjski navoj
Primjena		
Mediji		Tekućine
Snaga tlaka	[bar]	30
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 45
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrijeme odgode uključenja	[s]	< 20
Izlazi		
Električna izvedba		AS-i
Zaštita od preopterećenja		da
Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent	[K/min]	15
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10



Praćenje protoka

SCR12ABAASI /US-100

Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja	Potenciometar	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Zaštita	IP 67	
AS-i klasifikacija		
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	1
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	1
Mehanički podaci		
Materijali	PBT-GF20	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)	
Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	brtve: 2 x AMF 30 izvijač	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

