




Praćenje protoka

SCN12ADBAKOW/LS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda	
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	1/2" NPT
Primjena	
Primjena	područje visokog tlaka
Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	300
Električni podaci	
Radni napon [V]	70...140 AC
Potrošnja struje [mA]	< 40
Vrijeme odgode uključanja [s]	< 20
Ulazi/izlazi	
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Izlazi	
Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	relej
Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne



Praćenje protoka

SCN12ADBAKOW/LS

Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent	[K/min]	300
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapćanja		Potencijometar
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Materijali		PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak		1/2" NPT
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		

Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C



Priključak

