

Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STR12ABBE1

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj
---------------------	---------------------

Primjena

Primjena	Područje ex 1
----------	---------------

Srednja temperatura	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Snaga tlaka	[bar]	30
-------------	-------	----

Tekućine

Primjena	Područje ex 1
----------	---------------

Srednja temperatura	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Plinovi

Srednja temperatura	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0100 Ex
----------------------------------	------------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije	[cm/s]	3...300
---------------------	--------	---------

Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
----------------------	--------	--------

Plinovi

Područje regulacije	[cm/s]	200...2000
---------------------	--------	------------

Najveća osjetljivost	[cm/s]	100...800
----------------------	--------	-----------

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent	[K/min]	15
------------------------	---------	----



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STR12ABBE1

Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Tekućine		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Radni uvjeti		
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Materijali		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak		G 1/2 vanjski navoj
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maks. duljina kabla: 100 m; 4 x 0,34 mm ²		
Priključak		



	Boje žica :
BN =	Smeđe
GN =	Zeleno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto