


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STR12ABBE1/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak G 1/2 vanjski navoj

Primjena

Primjena Područje ex 1

Srednja temperatura [°C] -25...80

Snaga tlaka [bar] 30

Tekućine

Primjena Područje ex 1

Srednja temperatura [°C] -25...80

Plinovi

Srednja temperatura [°C] -25...80

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku VS 0100 Ex

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s] 3...300

Najveća osjetljivost [cm/s] 3...60

Plinovi

Područje regulacije [cm/s] 200...2000

Najveća osjetljivost [cm/s] 100...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min] 15



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STR12ABBE1/6M

Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Tekućine		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Radni uvjeti		
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Materijali		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak		G 1/2 vanjski navoj
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 6 m, PUR; 4 x 0,34 mm ²		
Priključak		



	Boje žica :
BN =	Smeđe
GN =	Zeleno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto