


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STR12ZBB/6m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj
---------------------	---------------------

Primjena

Primjena	Područje visoke temperature
----------	-----------------------------

Mediji	Tekućine; Plinovi
--------	-------------------

Snaga tlaka [bar]	30
-------------------	----

Tekućine

Primjena	Područje visoke temperature
----------	-----------------------------

Srednja temperatura [°C]	0...120
--------------------------	---------

Plinovi

Srednja temperatura [°C]	0...100
--------------------------	---------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0100
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	3...300
----------------------------	---------

Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60
-----------------------------	--------

Plinovi

Područje regulacije [cm/s]	5...1500
----------------------------	----------

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	15
--------------------------------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

STR12ZBB/6m

Tekućine		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Radni uvjeti		
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Materijali		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak		G 1/2 vanjski navoj
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 6 m, Silikon; Maks. duljina kabela: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Priključak		



BN =	Boje žica :
GN =	Smeđe
WH =	Zeleno
YE =	Bijelo
	Žuto