

Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/110VAC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SN0150

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena	Praćenje protoka
----------	------------------

Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	-10...10
Radni napon	[V]	< 110 AC
Vrijeme odgode uključanja	[s]	30
Broj kanala		1

Izlazi

Električna izvedba	relej
Praćenje protoka funkcije prekapćanja	Relej pod naponom kad ima protoka

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapćanja	Potenciometar
Selekcija tekućine / plinovi	Klizni prekidač

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...60
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20

Mehanički podaci

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	75 x 55 x 110



Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/110VAC

Materijali	plastika
------------	----------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	11 x LED
--------	----------	----------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm²

Priključak



- 1: Relais Praćenje protoka
- Boje žica :
- BN = Smeđe
- BU = Plavo
- BK = crno
- WH = Bijelo
- GY = Sivo