

Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/110VAC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SN0150

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena

Praćenje protoka; Nadzor vodova

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]

-10...10

Radni napon [V]

< 110 AC

Vrijeme odgode uključenja [s]

30

Broj kanala

1

Izlazi

Ukupni broj izlaza

2

Električna izvedba

releji

Praćenje protoka funkcije prekapčanja

Releji pod naponom kad ima protoka

Praćenje kvara na žici funkcije prekapčanja

releji ispada u slučaju kidanja žice ili kratkog spoja

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]

< 10

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja

Potenciometar

Selekcija tekućine / plinovi

Klizni prekidač

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

0...60



Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/110VAC

Zaštita	IP 40
Terminali za stupanj zaštite	IP 20

Mehanički podaci

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	75 x 55 x 110
Materijali	plastika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	11 x LED
	Status prekapćanja	LED, Crveno


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm²

Priključak



- 1: Relais Nadzor vodova
 2: Relais Praćenje protoka
 Boje žica :
 BN = Smeđe
 BU = Plavo
 BK = crno
 WH = Bijelo
 GY = Sivo