


Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0100/ 24VDC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN

Primjena

Primjena

Praćenje protoka

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]

-10...10

Radni napon [V]

24 DC

Potrošnja struje [mA]

40; (24 V)

Broj kanala

1

Izlazi

Električna izvedba

releј

Praćenje protoka funkcije prekapćanja

Releј pod naponom kad ima protoka

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-20...60

Zaštita

IP 40

Terminali za stupanj zaštite

IP 20

Mehanički podaci

Kućište

Kućište za postavljanje vodilica DIN

Dimenzije [mm]

75 x 55 x 110

Materijali

plastika

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.




Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0100/ 24VDC

Električni priključak

Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm²

Priključak



1: Relais Praćenje protoka

Boje žica :

BN = Smeđe

YE = Žuto

GN = Zeleno

WH = Bijelo