


TS2759



Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim vijcima

TS-PT100-SCREW-IN M5



1 Zakretni moment pritezanja 1,5 Nm



Značajke proizvoda

Mjerno područje	-30...180 °C	-22...356 °F
Procesni priključak	spoj navojem M5 vanjski navoj	

Primjena

Mjerni element	1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A)
Montaža	Kontaktni senzor za čvrsta tijela

Električni podaci

Zaštitna klasa	III
----------------	-----

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	-30...180 °C	-22...356 °F
-----------------	--------------	--------------

Točnost / odstupanja

Preciznost	[K]	$\pm (0,15 \text{ K} + 0,002 \times t)$
------------	-----	---

Vremena reakcije

Uklopna dinamika T05 / T09	[s]	3 / 8; (prema DIN EN 60751)
----------------------------	-----	-----------------------------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

MTTF	[godina]	10377,8
------	----------	---------

Mehanički podaci

Težina	[g]	102,8
Kućište		Indikator na uvijanje
Dimenzije	[mm]	M5 / L = 25,7
Oznaka navoja		M5
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Procesni priključak		spoj navojem M5 vanjski navoj

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

TS2759



Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim vijcima

TS-PT100-SCREW-IN M5

Električni priključak

Kabel: 2 m, Silikon

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

