


TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR



Mjerno područje	-40...90 °C	-40...194 °F
Procesni priključak	spoj navojem M5 vanjski navoj	

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Mjerni element	1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A)
Montaža	Kontaktni senzor za čvrsta tijela

Zaštitna klasa	III
----------------	-----

Mjerno područje	-40...90 °C	-40...194 °F
-----------------	-------------	--------------

Preciznost	[K]	$\pm (0,15 \text{ K} + 0,002 \times t)$
------------	-----	---

Uklopna dinamika T05 / T09	[s]	3 / 8; (prema DIN EN 60751)
----------------------------	-----	-----------------------------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina]	11415,5	

Težina	[g]	80,95
Kućište		Indikator na uvijanje
Dimenzije	[mm]	M5 / L = 26
Oznaka navoja		M5
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	1,5
Procesni priključak		spoj navojem M5 vanjski navoj

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim vijcima

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

