




Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim svornjacima

TS-200-KL /US



Značajke proizvoda

Mjerno područje	-40...90 °C	-40...194 °F
Procesni priključak	Površinski indikator 12,5 x 8,7 x 47 mm	

Primjena

Mjerni element	1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A)
Montaža	Kontaktni senzor za čvrsta tijela

Električni podaci

Snaga izolacije	[V]	500
Zaštitna klasa		III

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	-40...90 °C	-40...194 °F
-----------------	-------------	--------------

Točnost / odstupanja

Preciznost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
------------	-----	-------------------------

Vremena reakcije

Uklon dinamika T05 / T09	[s]	12 / 39; (vrijednosti za plosnatu aluminijsku površinu (anodiziranu) pomoću provodne paste za zagrijavanje; referentne vrijednosti za tečnu vodu : 10 / 24 (< 0,1 m/s))
--------------------------	-----	---

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

MTTF	[godina]	12683,9
------	----------	---------

Mehanički podaci

Težina	[g]	101,4
Kućiste		Površinski indikator
Dimenzije	[mm]	12,5 x 8,7 x 47
Materijali		nehrđajući čelik (1,4303 / 305 / 308); Bakar niklovano
Procesni priključak		Površinski indikator 12,5 x 8,7 x 47 mm

TS2239



Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim svornjacima

TS-200-KL /US

Opaske


Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; sa žičanim metalnim prstenima; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo