


Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: TS2269

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Mjerno područje	-40...150 °C	-40...302 °F
Duljina instalacije EL [mm]	45	

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti	
Mjerni element	1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred B)	
Mediji	tekući i plinoviti mediji	
Minimalna dubina instalacije [mm]	15	

Električni podaci

Zaštitna klasa	III	
----------------	-----	--

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L [mm]	45	
Mjerno područje	-40...150 °C	-40...302 °F

Točnost / odstupanja

Preciznost [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$	
----------------	-----------------------------------	--

Vremena reakcije

Uklopna dinamika T05 / T09 [s]	3 / 10; (prema DIN EN 60751)	
--------------------------------	------------------------------	--

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67	
---------	-------	--

Mehanički podaci

Težina [g]	103,6	
Kućište	Mjerni indikatori	
Dimenzije [mm]	Ø 6 / L = 45	
Materijali	Plemeniti čelik; FKM	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Promjer sonde [mm]	6	
Duljina instalacije EL [mm]	45	

Opaske

Opaske	Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu.	
Količina pakiranja	1 kom.	

Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-200KCKD6.-...../US/ IV

Električni priključak

Kabel: 2 m, FKM

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

