

TS335A




Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-300KEKD05...../US/3D

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: TS325A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Mjerno područje	-20...80 °C	-4...176 °F
-----------------	-------------	-------------

Primjena

Posebno svojstvo	Zaštitni kabel
Mjerni element	1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred B; Pogonska struja max. 10 mA)
Mediji	tekući i plinoviti mediji
Minimalna dubina instalacije [mm]	15

Električni podaci

Zaštitna klasa	III
----------------	-----

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	-20...80 °C	-4...176 °F
Napomena o mjernom području	mjerno područje za primjene izvan sustava ATEX: -20...180 °C / -4...356 °F	

Točnost / odstupanja

Preciznost [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
----------------	-----------------------------

Vremena reakcije

UKlopna dinamika T05 / T09 [s]	6 / 18; (prema DIN EN 60751)
--------------------------------	------------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

Oznaka ATEX	II 3D IP 67 T 100 °C X
-------------	------------------------

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	Ø 5 / L = 35
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Promjer sonde [mm]	5

Opaske

Opaske	Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu.
Količina pakiranja	1 kom.

TS335A




Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-300KEKD05...../US/3D

Električni priključak

Kabel: 3 m, Silikon, zaštićen

Priključak



1 = Zaslom nije spojeno na kućište
Boje žica :
WH = Bijelo
BK = crno
RD = Crveno