


Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim vijcima

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M



Značajke proizvoda

Mjerno područje	-30...180 °C	-22...356 °F
Procesni priključak	spoj navojem M5 vanjski navoj	

Primjena

Mjerni element	1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A)	
Montaža	Kontaktni senzor za čvrsta tijela	

Električni podaci

Zaštitna klasa	III	
----------------	-----	--

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	-30...180 °C	-22...356 °F
-----------------	--------------	--------------

Točnost / odstupanja

Preciznost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
------------	-----	-------------------------

Vremena reakcije

Uklopna dinamika T05 / T09	[s]	3 / 8; (prema DIN EN 60751)
----------------------------	-----	-----------------------------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67	
---------	-------	--

Testovi / odobrenja

MTTF	[godina]	12683,9
------	----------	---------

Mehanički podaci

Težina	[g]	159,6
Kućište	Indikator na uvijanje	
Dimenzije	[mm]	M5
Oznaka navoja	M5	
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Procesni priključak	spoj navojem M5 vanjski navoj	

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.	
--------------------	--------	--

TS4759




Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim vijcima

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M

Električni priključak

Kabel: 4 m, Silikon

Priključak



RD = Boje žica :
WH = Crveno
Bijelo