




## Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim vijcima

TS-500KCKD10-...../US/

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: TS5089

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



### Značajke proizvoda

|                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| Mjerno područje | -40...150 °C | -40...302 °F |
|-----------------|--------------|--------------|

### Primjena

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Posebno svojstvo                  | Pozlaćeni kontakti                          |
| Mjerni element                    | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred B) |
| Mediji                            | tekući i plinoviti mediji                   |
| Snaga tlaka [bar]                 | 160                                         |
| Napomena o snazi tlaka            | kod ugradnje u fittinge s pomičnim prstenom |
| Minimalna dubina instalacije [mm] | 15                                          |

### Električni podaci

|                |     |
|----------------|-----|
| Zaštitna klasa | III |
|----------------|-----|

### Raspon mjera/postavki

|                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| Mjerno područje | -40...150 °C | -40...302 °F |
|-----------------|--------------|--------------|

### Točnost / odstupanja

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Preciznost [K] | $\pm (0,30 K + 0,005 \times  t )$ |
|----------------|-----------------------------------|

### Vremena reakcije

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 6 / 25; (prema DIN EN 60751) |
|--------------------------------|------------------------------|

### Radni uvjeti

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Temperatura okoline [°C]       | -25...80         |
| Napomena o temperaturi okoline | područje utikača |
| Zaštita                        | IP 67            |

### Mehanički podaci

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Težina [g]                       | 233,4                          |
| Dimenzije [mm]                   | Ø 10                           |
| Materijali                       | Plemeniti čelik; FKM           |
| Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
| Promjer sonde [mm]               | 10                             |

# TS5051



## Senzor temperaturnog kabla sa senzorom pričvršćenim vijcima

TS-500KCKD10-...../US/

### Opaske

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Opaske             | Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu. |
| Količina pakiranja | 1 kom.                                          |

### Električni priključak

Kabel: 5 m, FKM

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



### Priključak

