


## Adapter za cijev LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"



## Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

## Električni podaci

Radni napon

[V]

&lt; 300 AC/DC

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

4

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

4

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...70

## Mehanički podaci

Težina

[g]

272,155

Materijali

kućište: PBT-GF20; Brtva: NBR

Broj ulaza razdjelne kutije

2

## Opaske

Količina pakiranja

1 kom.




## Adapter za cijev LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



### Priključak

