


ZB0864



Kamera za Ethernet za pokretne strojeve

O2MXOOKG/E3/GM/180



Značajke proizvoda		
Kut otvaranja	[°]	180 x 130
Električni podaci		
Radni napon	[V]	9...30 DC
Potrošnja energije	[W]	2
Zaštita od prenapona		da; (do 80 VDC)
Senzor slike		Kotrljajući zatvarač 1/3" senzora CMOS visoke razlučivosti, 1280 H x 960 V
Izlazi		
Video izlaz		PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps
Domet nadzora		
Kut otvaranja	[°]	180 x 130
Sučelja		
Broj sučelja Ethernet		1
Protokol		DHCPv4; static IPv4
Napomena o protokolu		RTP (MJPEG RFC2435 and h.264 RFC6184) over UDP
		ISO17215-2014
		IEEE1722 (AVB)
		ARP



Kamera za Ethernet za pokretne strojeve

O2MXOOKG/E3/GM/180

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Temperatura skladištenja	[°C]	40...125
Zaštita		IP 67; IP 69K
Kemijski mediji	DIN12116	otporno na kiselinu razredi 2 – 3

Testovi / odobrenja		
EMC	DIN EN 61000-6-4	Industrijske sredine
	DIN EN 61000-6-2	Industrijske sredine
Test sa slanim raspršivačem	IEC 60068-2-52	

Mehanički podaci		
Težina	[g]	328,65
Min. radijus savijanja	[mm]	50; (Kabel)
Materijali	kućište: Aluminij crno eloksirano; optika: plutajuće staklo kemijski stvrdnuto	

Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak - Ethernet

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D



1 TD +
 2 RD +
 3 TD -
 4 RD -

Električni priključak - Napajanje napona

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



1 Power
 2 NC
 3 0 V
 4 NC