




Sigurnosna sklopka za zaustavljanje u nuđi pomoću užeta

Rope Switch DH LED 110V AC



Električni podaci		
Radni napon	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Nazivni napon izolacije	[V]	500
Izlazi		
Električna izvedba	sklopni kontakt s brzim djelovanjem; najveći sklopni napon: 240 V; kapacitet prebacivanja: 720 VA; toplinska struja: 10 A	
Izlazna funkcija	pomoćni kontakt	2 x normalno otvoreno
	sigurnosni kontakt	4 x norm. zatvor. sklopka
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	5; (5 V DC)
Opteretivost kontakta	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktivno opterećenje)	
Zaštita od kratkog spoja	ne	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
Otpornost na udarce		15 g / 11 ms
Otpornost na vibracije		10-500 Hz



Sigurnosna sklopka za zaustavljanje u nuždi pomoću užeta

Rope Switch DH LED 110V AC

Mehanički podaci		
Težina	[g]	1527,5
Materijali	kućište: tlačno lijevani aluminij Žuto; sklopni kontakt: posrebreno	
Informacije o vijeku trajanja	Ciklusi (mehaničkog) uključivanja i isključivanja:	> 1.000.000
Položaj ugradnje	bilo koji	
Dužina užeta	125 m; (po strani)	
Pokretačka sila	[N]	< 125; (napetost: 130 N)
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno bljeskanje
Električni priključak		
Potrebna zaštita	10 A; brzodjelujuće	
Opaske		
Opaske	Informacije o instaliranju i radu pročitajte u uputama za rad.	
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...2,5 mm²		
Priključak		

