


Upravljačka ploča rashladne vode

FLUID MONITORING SYSTEM



- 1 Senzor magnetsko-induktivnog protoka SM6000
 2 regulacijski ventil
 3 Temperaturni predajnik TA2405



Značajke proizvoda

Priključak za povezivanje s postupkom pištolja za zavarivanje

Procesni priključak

spoj navojem G 1/2 Unutarnji navoj

Priključak za povezivanje s postupkom opskrbe vodom

Procesni priključak

spoj navojem G 1/2 Unutarnji navoj

Praćenje protoka

Mjerno područje

[l/min]

0,1...25

Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Primjena

Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju; Upravljanje rashladnom vodom

Montaža

priključak na cijev preko adaptera; spoj cijevi

Mjerni parametri

protok; temperatura; brojač

Upravljanje

priručnik



Upravljačka ploča rashladne vode

FLUID MONITORING SYSTEM

Mediji	Provodne tečnosti; mediji na bazi vode; antifrizna rješenja	
Srednja temperatura	[°C]	-10...70
Komponente	Senzor magnetsko-induktivnog protoka, SM6000	
	Temperaturni predajnik, TA2405	
	regulacijski ventil	
Izlazi		
Izlazni signal	signal prekapčanja; analogni signal; Izlaz impulsa; IO-Link (configurable)	
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)	
Raspon mjera/postavki		
Praćenje protoka		
Mjerno područje	[l/min]	0,1...25
Praćenje temperature		
Mjerno područje	[°C]	-50...150
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80
Zaštita	IP 67; (senzori)	
Testovi / odobrenja		
Direktiva o tlačnoj opremi	Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	2662,35
Vrsta montaže	Montažni nosač	
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; PBT-GF20; Računalo; FKM; TPE; PBT; crvena mjed (2.1096.01)	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF	
Priključak za povezivanje s postupkom pištolja za zavarivanje		
Procesni priključak	spoj navojem G 1/2 Unutarnji navoj	
Priključak za povezivanje s postupkom opskrbe vodom		
Procesni priključak	spoj navojem G 1/2 Unutarnji navoj	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Poveznik: 2 x M12; Kontakti: pozlaćeno		