


ZZ0057



Upravljačka ploča rashladne vode

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 filter
- 2 senzor protoka
- 3 ventil zatvaranja vode
- 4 povratni ventil
- 5 regulacijski ventil
- 6 tlačni senzor
- 7 poklopac



Značajke proizvoda

Priključak za povezivanje s postupkom pištolja za zavarivanje

Procesni priključak

M22 x 1,5

Priključak za povezivanje s postupkom opskrbe vodom

Procesni priključak

M22 x 1,5



Upravljačka ploča rashladne vode

KWST WITH BALANCING VALVES

Praćenje protoka		
Mjerno područje	[l/min]	0...50
Primjena		
Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti	
Primjena	Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju; Upravljanje rashladnom vodom	
Montaža	priključak na cijev preko adaptera; spoj cijevi	
Mjerni parametri	protok; temperatura; tlak; brojač	
Upravljanje	priručnik	
Mediji	Voda; antifrizna rješenja	
Srednja temperatura	[°C]	-10...80
Snaga tlaka	[bar]	10
Komponente	Ultrazvučni senzor za zapreminski protok, SU7200	
	Elektronski tlačni prekidač, PN7594	
	filter	
	ventil zatvaranja vode	
	regulacijski ventil	
	povratni ventil	
	poklopac	
Izlazi		
Izlazni signal	signal prekapčanja	
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)	
Raspon mjera/postavki		
Nadzor tlaka		
Mjerno područje	[bar]	0...10
Praćenje protoka		
Mjerno područje	[l/min]	0...50
Praćenje temperature		
Mjerno područje	[°C]	-10...80
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80
Zaštita	IP 65; (senzori)	
Testovi / odobrenja		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Direktiva o tlačnoj opremi	Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	7781,2
Vrsta montaže	montažni nosač sa zaštitnim poklopcem	
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT-GF20; Računalo; FKM; PBT +PC-GF30; crvena mjed (2.1096.01); AlMgSi0,5 eloksirano; PA	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; Keramika	

ZZ0057



Upravljačka ploča rashladne vode

KWST WITH BALANCING VALVES

Priključak za povezivanje s postupkom pištolja za zavarivanje

Procesni priključak	M22 x 1,5
---------------------	-----------

Priključak za povezivanje s postupkom opskrbe vodom

Procesni priključak	M22 x 1,5
---------------------	-----------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 3 x M12; Kontakti: pozlaćeno