




AS-Interface automatizálás pneumatikus
negyedfordulatos aktuátorokhoz

Added Value package AS-i T5



Termékjellemzők	
Kimeneti funkció	PNP
Kapcsolási távolság [mm]	4
Elektromos adatok	
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	160
Üzemi feszültség AUX DC [V]	26,5...31,6; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 1
Bemenetek	
Digitális bemenetek száma	2
Kimenetek	
Digitális kimenetek száma	1
Kimeneti funkció	PNP
Érzékelési tartomány	
Kapcsolási távolság [mm]	4



AS-Interface automatizálás pneumatikus negyedfordulatos aktuátorokhoz

Added Value package AS-i T5

AS-i jellemzők	
AS-i verzió	2.1
AS-i profil	S-7.A.E
AS-i I/O konfiguráció [hex]	7
AS-i ID kód [hex]	A.E


Mechanikai adatok	
Súly [g]	1098,5
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Furattávolság [mm]	130
Szelephajtás tengelymagassága [mm]	30

Tartozékok	
Szállított tételek	Kettős érzékelő szelepvezérlés visszajelzéshez: 1, AC2316
	kódtárcsa: 1, E17328
	Késes laposkábel csatlakozó: 1, E75471
	Mágnesszelep: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	Hangtompító: 2, 0014600
	Összekötő kábel: 1, E10818

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás - aljzat



Kimenetek	
3	külső feszültség -
4	kapcsoló kimenet 1 +

Elektromos csatlakozás - dugó



Csatlakozás

Csatlakozás

1	AS-i +
3	AS-i -