




Biztonsági AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2SI 1DO M12

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: AC505S

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	60
Védelmi osztály		III
Integrált Watchdog		igen
Bemenetek		
Digitális bemenetek bemeneti áramköre		PNP/NPN
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Kimenetek		
Elektromos kivitel		AS-i
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...65
Védettség		IP 65; (lapos kábel alsó résszel és AS-i lapos kábellel együtt)
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-3	
	EN 62061	E-melléklet
Biztonsági besorolás		
Megfelel a követelményeknek		ISO 13849-1: 2015 kategória 3 / 4 *, PL d / e *)
Élettartam TM (Mission Time)	[h]	175200



Biztonsági AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2SI 1DO M12

AS-i jellemzők		
AS-i verzió	2.11; 2.1	
AS-i címzés	IR-címzés lehetséges	
Bővített címző üzemmód	nem	
AS-i master profil	M3; M4	
AS-i profil	S-7.B.0	
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	B.0
AS-i tanusítvány	61901	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	285
Szerelés módja	AS-i interfész az FK alsó részekhez	
Anyagok	PBT	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	Modulalsórész, AC5000	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:		
Csatlakozás		
Csatlakozó: M12		
	aljzat I-1/2	
1	tápellátás I+	
2	Bemenet I-1 (p)	
3	tápellátás I-	
4	Bemenet I-2 (n)	
5	nem használt	
	aljzat I-2	
1	Bemenet I-2 (n)	
2	tápellátás I-	
3	nem használt	
4	nem használt	
5	nem használt	