


AS-Interface biztonsági monitor

Safety mon/1 ch. enhan. net

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC032S

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája	[%]	15
Üzemi feszültség	[V]	24 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	45
Bekapcsolási áramcsúcs	[mA]	600

Interfész

RS232

Átviteli sebesség	9600 Baud
-------------------	-----------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-30...70
Védettség	IP 20; (Csak elektromos helységekből vagy minimum IP54-es védettséggel rendelkező kapcsolószekrényekben használható.)	

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61000-6-2	(1999)
	EN 60947-5-1	(2000)
	EN 60204-1	



AS-Interface biztonsági monitor

Safety mon/1 ch. enhan. net

Biztonsági besorolás	
Megfelel a követelményeknek	ISO 13849-1: 2015 PL e
	IEC 61508 SIL 3
Élettartam TM (Mission Time) [h]	175200
Élettartam TM (további jelölés)	20 év
AS-i jellemzők	
AS-i profil	7.F
AS-i I/O konfiguráció [hex]	7
AS-i ID kód [hex]	F
AS-i tanúsítvány folyamatban	igen
Mechanikai adatok	
Súly [g]	384
Anyagok	PA fekete
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
AS-i +	Csatlakozás AS-i
AS-i -	Csatlakozás AS-i
AS-i S+ / AS-i S-	Biztonsági AS-i kimenet működtető felügyeletéhez vagy másik AS-i hálózat csatlakoztatásához.
L+	+24V DC tápellátás
M	GND referenciaföld
FE	funkcionális föld
1.Y1	EDM 1 visszacsatoló áramkör bemenet/ kimeneti áramkör 1
1.Y2	indító bemenet kimeneti áramkör 1
1.13	kimeneti kapcsolóelem 1 kimeneti áramkör 1
1.14	kimeneti kapcsolóelem 1 kimeneti áramkör 1
1.23	kimeneti kapcsolóelem 2 kimeneti áramkör 1
1.24	kimeneti kapcsolóelem 2 kimeneti áramkör 1
1.32	Safety ON / riasztási kimenet kimeneti áramkör 1
2.Y1	EDM2 visszacsatoló áramkör bemenet/ kimeneti áramkör 2
2.Y2	indító bemenet kimeneti áramkör 2
2.32	Safety ON / riasztási kimenet 2 kimeneti áramkör 2